

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 1500/17



Datos de pedido

Número de pedido	931105 1500/17
GTIN	4067263100928
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

Armario de herramientas completamente equipado en 30×28G, con cajones 26×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Descripción técnica

Cajones superficie útil en G	26×24
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad	700 mm

Cantidad de cajones	17
Soporte de goma ranurado en reborde contra caída por rodadura por 3 lados	no
Número puertas	0
Cajón anchura útil en G	26
Peso	269 kg
ComfortClose	no
Cajón profundidad útil en G	24
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Altura útil para cajones	1400 mm
Anchura	750 mm
Número de estantes extraíbles	0
Altura	1500 mm
Cajón anchura útil	650 mm
Cajón profundidad útil	600 mm
Altura útil	1400 mm
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Armario para herramientas