

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 36×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 1000/8A**Datos de pedido**

Número de pedido	931305 1000/8A
GTIN	4067263101031
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 40×28G, con cajones 36×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Descripción técnica

Número de estantes extraíbles	0
Altura	1000 mm

Número puertas	0
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cantidad de cajones	8
Cajones superficie útil en G	36×24
Cajón profundidad útil en G	24
Altura útil para cajones	900 mm
Cajón anchura útil en G	36
Profundidad	700 mm
Altura útil	900 mm
Peso	195 kg
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Cajón profundidad útil	600 mm
Cajón anchura útil	900 mm
Anchura	1000 mm
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	36×24G
Tipo de producto	Armario para herramientas