

Garant GRIDLINE

**Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 36×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 800/7A****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 931305 800/7A |
| GTIN              | 4067263101000 |
| Clase de artículo | 9GK           |

**Descripción****Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 40×28G, con cajones 36×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

**Lacado:**

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

**Descripción técnica**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Altura útil para cajones | 700 mm |
| Altura                   | 800 mm |
| Cajón profundidad útil   | 600 mm |

|  |  |
|--|--|
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable                 | sí   |
| Peso   | 162 kg   |
| Número puertas   | 0  |
| Cantidad de cajones  | 7  |
| Anchura  | 1000 mm  |
| Cajón profundidad útil en G                                    | 24   |
| Profundidad  | 700 mm   |
| Cajones superficie útil en G                                   | 36x24  |
| Altura útil  | 700 mm   |
| Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura | no   |
| Cajón anchura útil   | 900 mm   |
| Número de estantes extraíbles                                  | 0  |
| Cajón anchura útil en G  | 36   |
| Grosor material  | 1,2 mm   |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble                     | 75 kg  |
| Extensión cajón (extensión parcial/total)                      | 100 %  |
| Extensión de cajones   | Bloqueo de extensión   |
| Regulación de la altura en el intervalo                        | 25 mm  |
| Cerradura de pasador cilíndrico                                | bombillo modular   |
| Selección del color  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto                                | 36x24G   |
| Tipo de producto   | Armario para herramientas                                      |