


Garant**Mordaza autocentrante, aparato básico Xtric, Tipo: 125XSPA****Datos de pedido**

Número de pedido	363000 125XSPA
GTIN	4067263101109
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

- **Muy buena accesibilidad y perfectamente simétricos.**
- **Completamente templado y lado inferior fresado con precisión.**
- **Sujeción de piezas en bruto y piezas acabadas con levantamiento mínimo de mordazas / componentes.**
- **Sujeción perfectamente centrada mediante ajuste central.**
- **Girando la mordaza se puede modificar la gama de sujeción.**

Aplicación:

Perfecto para mecanizado de 5 lados. Sujeción centrada.

Idóneo para:

Bocas intercambiables n.º 363010 – 363045.

Suministro:

Cuerpo de base, husillo, tuercas del husillo y cuatro pernos de sujeción adecuados para la consola de automatización n.º 360164 XP80Z.

Partes opcionales:

Llave dinamométrica n.º 656050, vaso n.º 642229 13, estación de montaje n.º 358595 80.

Nota:

Adecuado para el sistema de automatización GARANT Turntable en combinación con y para la consola de automatización n.º 360164 XP80Z. Las mordazas de contacto adecuadas n.º 363010 - 363045 no están incluidas en el suministro. La posición de sujeción S2 se genera al girar la mordaza.

Descripción técnica

L	186 mm
B	125 mm
Código de colores	Xtric 125
Peso	10,6 kg
Altura H	54 mm
Medidas anchos de llave	13 mm
Medidas anchos de llave	5 mm
Fuerza de apriete máxima	32 kN
Par máximo	132 Nm
Ejecución	Sistema de sujeción de punto cero
Medida de referencia	80 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas