

Garant**Hoja HSS ancho ap = 1,5 mm, Ø D / cantidad de filos Z: 125/10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218440 125/10
GTIN	4045197534118
Clase de artículo	21P

Descripción**Ejecución:**

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y **hoja de acero económica** o tope y **hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas**.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta Ø D = 200 mm.
Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

Descripción técnica

Ø de corte D _c	125 mm
Plaquita de corte adecuada	XC.. 1113

Juego de tornillos de sujeción	219985
Número de filos Z	10
Ejecuciones de mangos	con perforación
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Juego de tornillos de sujeción 10 piezas	219985
--	--------