

**Garant****Hoja HSS ancho ap = 2,2 mm, Ø D / cantidad de filos Z: 63/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218442 63/4
GTIN	4045197534125
Clase de artículo	21P

**Descripción****Ejecución:**

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y **hoja de acero económica** o tope y **hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.**

**Aplicación:**

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta Ø D = 200 mm.  
Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

**Descripción técnica**

Juego de tornillos de sujeción	219985
Plaquita de corte adecuada	XC.. 1119

Ø de corte D <sub>c</sub>	63 mm
Número de filos Z	4
Ejecuciones de mangos	con perforación
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Fresa de disco

---

## Accesorios

Juego de tornillos de sujeción 10 piezas	219985
--	--------