

## Adaptador de carga USB, Tipo: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	081149 2
GTIN	4008496066162
Clase de artículo	08C

### Descripción

#### Ejecución:

- **Salida total: 38 W para una carga optimizada y rápida**
- **Última tecnología GN**
- **Tendencia tecnológica: Power Delivery y Quick Charge para una carga rápida e inteligente**
- **Entrada CA: 100-240 V ~ 1.0 A 50-60 Hz**
- **Conexión USB tipo C: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (20 W máx.)**
- **Conexión USB A QC: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (máx. 18 W)**
- **Carga simultánea de hasta 2 dispositivos**
- **Súper ligero, muy práctico y compacto**
- **Diseño moderno y de alta calidad**
- **Calidad VARTA garantizada y probada**

### Descripción técnica

Cantidad de puestos de carga para USB	2
Tensión nominal	100 - 240 V
Longitud	80 mm

## Hoja de datos

Altura	195 mm
Frecuencia de red	50 - 60 Hz
Número máximo de puestos de carga	2
Anchura	35 mm
Quality Dress	VARTA Speed Charger 38 W
Tipo de producto	Cargador