

**Garant****Asiento cilíndrico, SK 40, para Ø de cabezal de corte D: 20mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	210575 20
GTIN	4045197522832
Clase de artículo	21Z

## Descripción

### Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

**Precisión de concentricidad del sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

### Nota:

**Profundidad de fresado máxima** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

## Descripción técnica

Longitud útil $L_1$	30 mm
Longitud de voladizo medida A	49 mm
Ø exterior $d_1$	19,8 mm
para Ø de cabezal de corte D	20 mm
Par de apriete recomendado	25 Nm
Tamaño del asiento	40 mm
Serie	TopCut

Adaptador	SK 40
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca