

**Garant****Asiento de MDI, cónico largo, Mango cilíndrico, para Ø de cabezal de corte D: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	210570 10
GTIN	4045197522764
Clase de artículo	21Z

**Descripción****Ejecución:**

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

**Precisión de concentricidad del sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Sin superficie de apriete (para mecanizado HSC). **Tolerancia = h6.**

**Nota:**

**Profundidad de fresado máxima** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

**Descripción técnica**

Ø mango $D_5$ h6	20 mm
Ø exterior $d_1$	9,8 mm
para Ø de cabezal de corte D	10 mm
Longitud útil $L_1$	88 mm
Par de apriete recomendado	5 Nm
Longitud total L	140 mm
Serie	TopCut
Adaptador	Mango cilíndrico

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca