

## Garant

**Asiento de MDI, cónico largo, Mango cilíndrico, para Ø de cabezal de corte D: 16mm**



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 210570 16     |
| GTIN              | 4045197522788 |
| Clase de artículo | 21Z           |

### Descripción

#### Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

**Precisión de concentricidad del sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Sin superficie de apriete (para mecanizado HSC). **Tolerancia = h6.**

#### Nota:

**Profundidad de fresado máxima** =  $L_1 + l$ ; l = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

### Descripción técnica

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Ø mango $D_5$ h6             | 25 mm            |
| Longitud útil $L_1$          | 103 mm           |
| para Ø de cabezal de corte D | 16 mm            |
| Ø exterior $d_1$             | 15,8 mm          |
| Par de apriete recomendado   | 15 Nm            |
| Longitud total L             | 170 mm           |
| Serie                        | TopCut           |
| Adaptador                    | Mango cilíndrico |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Refrigeración interior | sí                         |
| Tipo de producto       | Conos para fresa con rosca |