

HEDI**Prolongador de cables plástico, Tipo: 50R****Datos de pedido**

Número de pedido	081125 50R
GTIN	4003644013449
Clase de artículo	08B

Descripción**Ejecución:**

Los tambores de cables Hedi® son sinónimo de calidad "Made in Germany" y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita el giro imprevisto del tambor. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica. Con tapas de cierre automático. Para el empleo **de corta duración** al aire libre. Conforme a DGUV I 203-005 (anteriormente BGI 600).

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Clase de protección IP: IP 44

Potencia nominal en estado desenrollado: 3500 (16 A) W

Clase de cable: H05RR-F

Estructura de cable: 3G1,5

Material cable: Goma

Longitud de cable: 50 m

Número de tomas de corriente: 3

Descripción técnica

Longitud de cable	50 m
Clase de cable	H05RR-F
Tensión de red	250 V
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16 A) W
Estructura de cable	3G1,5
Material cable	Goma
Tipo	50R
Clase de protección IP	IP 44
Número de tomas de corriente	3
Material carcasa	Plástico
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Sistema de diagnóstico existente	sí
Tipo de producto	Bobina de cables