

Garant**Fresa de disco con tope Ancho ap 4 mm, Ø D: 63mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218560 63
GTIN	4045197462381
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Pieza de repuesto:

N.º 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. IP9.

Fresa de disco disponible hasta Ø D = 200 mm.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	50 mm
Ø cuello d_1	40 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	4
Plaquita de corte adecuada	SNHX

Ø de perforación de asiento	22 mm
Ø de corte D _c	63 mm
Profundidad de corte máxima a _{e máx.}	10,5 mm
Longitud collar L ₁	15 mm
Número de plaquitas de corte	8
Ejecuciones de mangos	con perforación
Refrigeración interior	no
Intercambio de herramienta	PowerCard
Código ISO plaquita de corte	SN.. 1102
Juego tornillo para plaquita reversible	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219948
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2