


## HEDI

### Distribuidor de energía para suspensión para F, B, PL, CZ, Tipo: 250



#### Datos de pedido

Número de pedido	081143 250
GTIN	4003644015788
Clase de artículo	08B

#### Descripción

##### Ejecución:

Tomas de salida con tapas de cierre automático.

Distribuidor de energía para suspender, con carcasa resistente reforzada de caucho duro, para la distribución de la tensión o el aire comprimido de forma ordenada y con ahorro de espacio.

Con tomas de corriente para los **países F, B, PL y CZ**.

- **Introducción de cable simple con descarga de tracción.**
- **Ojo de suspensión y gancho para herramientas macizo.**
- **Protegido contra salpicaduras de agua, IPX4.**

##### Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing < 12$  mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing > 1$  mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

##### Nota:

Distribuidor de energía para suspensión con conexión Ethernet a petición.

#### Descripción técnica

Potencia nominal	3,5 kW
Adecuado para países	F; B; PL; CZ
Profundidad	212 mm
Anchura	227 mm
Altura	305 mm
Tipo	250
Número de tomas de corriente 250 V	6
Clase de protección IP	IP 44
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	E
Tipo de producto	Distribuidor de energía