

Garant
Asiento cilíndrico, SK 40, para Ø de cabezal de corte D: 10mm


Datos de pedido

Número de pedido	210575 10
GTIN	4045197522801
Clase de artículo	21Z

Descripción

Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

Precisión de concentricidad del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Nota:

Profundidad de fresado máxima = $L_1 + l$; l = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

Descripción técnica

Longitud útil L_1	21 mm
Longitud de voladizo medida A	40 mm
para Ø de cabezal de corte D	10 mm
Ø exterior d_1	9,8 mm
Par de apriete recomendado	5 Nm
Tamaño del asiento	40 mm
Serie	TopCut

Adaptador	SK 40
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca