

Garant
Asiento de MDI, cilíndrico corto, Mango cilíndrico, para Ø de cabezal de corte D: 12mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 210561 12 |
| GTIN | 4045197558084 |
| Clase de artículo | 21Z |

Descripción
Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

Precisión de concentricidad del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Sin superficie de apriete (para mecanizado HSC). **Tolerancia = h6.**

Nota:

Profundidad de fresado máxima = $L_1 + l$; l = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|------------------|
| Ø mango D_s h6 | 12 mm |
| Longitud útil L_1 | 57 mm |
| para Ø de cabezal de corte D | 12 mm |
| Ø exterior d_1 | 11,8 mm |
| Par de apriete recomendado | 10 Nm |
| Longitud total L | 105 mm |
| Serie | TopCut |
| Adaptador | Mango cilíndrico |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |