

Garant

Asiento cónico sin refrigeración interior, Mango Weldon, para Ø de cabezal de corte D: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	210565 12
GTIN	4045197522733
Clase de artículo	21Z

Descripción

Ejecución:

Asiento rectificad con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

Precisión de concentricidad del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Nota:

Profundidad de fresado máxima = $L_1 + l$; l = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

Descripción técnica

Longitud útil L_1	42 mm
Ø exterior d_1	11,8 mm
para Ø de cabezal de corte D	12 mm
Par de apriete recomendado	10 Nm
Longitud total L	95 mm
Ø de mango D_s	20 mm
Serie	TopCut
Adaptador	Mango Weldon

Tipo de producto

Conos para fresa con rosca