

Garant

Asiento de MDI, cónico corto, Mango cilíndrico, para Ø de cabezal de corte D: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	210569 12
GTIN	4045197557865
Clase de artículo	21Z

Descripción

Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

Precisión de concentricidad del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Sin superficie de apriete (para mecanizado HSC). **Tolerancia = h6.**

Nota:

Profundidad de fresado máxima = $L_1 + l$; l = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

Descripción técnica

Ø exterior d_1	11,8 mm
para Ø de cabezal de corte D	12 mm
Longitud útil L_1	51 mm
Ø mango D_s h6	16 mm
Par de apriete recomendado	10 Nm
Longitud total L	105 mm
Serie	TopCut
Adaptador	Mango cilíndrico

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca