

Garant

Fresa angular 90° GARANT Softcut®, Mango Weldon, Ø D / Zef: 25/2mm



Datos de pedido

Número de pedido	215577 25/2
GTIN	4045197455277
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. **Nueva generación** de fresas angulares con plaquitas de alto rendimiento **con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC** en caso de **condiciones inestables** o **para husillos con una potencia de accionamiento reducida**.

Aplicación:

Para el fresado de escuadrar con grandes profundidades, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n° 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Nota:

Al utilizar plaquitas con un radio superior a 2 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

¡No utilizar en rampas ni para la penetración circular!

Al utilizar plaquitas con un radio superior a 2 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{máx}}$	30 mm
Ø de corte D_c	25 mm
Longitud total L_{tot}	101 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	2

Plaquita de corte adecuada	AP.. 1335..
Longitud de voladizo L ₁	45 mm
Ø de mango D _s h6	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Serie	Softcut®
Número de plaquitas de corte	6
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219826