



Fresa de planear/angular NEODO, Mango Weldon, Ø DC / cantidad de cortes Z: 25/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	225751 25/3
GTIN	7291075481631
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de alta eficacia para refrentar y fresar ángulos de 90°. Para el desbaste y preacabado, especialmente de materiales de acero y fundición. Rentable gracias a los 8 filos de corte por plaquita de corte. Base para plaquitas extremadamente estable en un asiento de plaquita en forma de cola de milano.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	25 mm
Ø de corte D_c	25 mm
Número de filos Z	3
Longitud total L_{tot}	95 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	5 mm
Longitud de voladizo L_1	35 mm
Plaquita de corte adecuada	SZ.U0804..
Serie	NEODO
Quality Dress	S890 ESZ D25-3-W25-R08

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 3	229696 3
---	----------