



Fresa de planear/angular NEODO, con perforación, Ø DC / cantidad de cortes Z: 100/10mm



Datos de pedido

Número de pedido	225760 100/10
GTIN	7291075440140
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de alta eficacia para refrentar y fresar ángulos de 90°. Para el desbaste y preacabado, especialmente de materiales de acero y fundición. Rentable gracias a los 8 filos de corte por plaquita de corte. Base para plaquitas extremadamente estable en un asiento de plaquita en forma de cola de milano.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	50 mm
Número de filos Z	10
Serie	NEODO
Plaquita de corte adecuada	SZ.U0804..
Ø de corte D_c	100 mm
Ø de perforación de asiento	32 mm

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	5 mm
Quality Dress	S890 FSZ D100-10-32-R08
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 3	229696 3
---	----------