



Fresa de planear/angular NEODO, con perforación, Ø DC / cantidad de cortes Z: 50/6mm



Datos de pedido

Número de pedido	225760 50/6
GTIN	7291075440096
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de alta eficacia para refrentar y fresar ángulos de 90°. Para el desbaste y preacabado, especialmente de materiales de acero y fundición. Rentable gracias a los 8 filos de corte por plaquita de corte. Base para plaquitas extremadamente estable en un asiento de plaquita en forma de cola de milano.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	22 mm
Serie	NEODO
Profundidad de corte máxima a_p máx.	5 mm
Longitud total L_{tot}	40 mm
Número de filos Z	6
Plaquita de corte adecuada	SZ.U0804..

Ø de corte D_c	50 mm
Quality Dress	S890 FSZ D050-06-22-R08
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 3	229696 3
---	----------