


SYHU 0704ADN, IC830, Tipo: ST900

Datos de pedido

Número de pedido	222511 ST900
GTIN	7291075311747
Clase de artículo	19A

Descripción
Ejecución:

Plaquita de corte de dos lados con 8 aristas de corte. Bisel plano grande para altas calidades de superficie. Ángulo de desprendimiento positivo para una rotura óptima de la viruta.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ máx.}} = 4,6 \text{ mm}$.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Serie	DOVEIQMILL
Avance f_z por diente	0,2 mm
Grosor de la placa E	4,76 mm
Radio angular	0,8 mm
Geometría	ADN
Quality Dress	IQ845 SYHU 0704ADN IC830
Código ISO plaquita de corte	SYHU 0704ADN

Clase	IC830
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	130 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		