

**SZMU 080412PNRMM, IC5400, Tipo: ST900****Datos de pedido**

Número de pedido	225803 ST900
GTIN	7291075440058
Clase de artículo	19A

Descripción**Ejecución:**

Plaquita de corte de dos lados con 8 aristas de corte helicoidales. Geometría de corte especial para corte suave que reduce el consumo de potencia durante el mecanizado.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Valores de aplicación para $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\text{ máx.}} = 5,0$ mm.

Descripción técnica

Grosor de la placa E	4,76 mm
Radio angular	1,2 mm
Tipo	ST900
Avance f_z por diente	0,25 mm
Serie	NEODO
Geometría	PNR-MM

Quality Dress	S890 SZMU 080412PNRMM IC5400
Código ISO plaquita de corte	SZMU 080412PNRMM
Clase	IC5400
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	190 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	150 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	140 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		