


**TPKT 1003PDR, IC5400, Tipo: ST900**

**Datos de pedido**

Número de pedido	226503 ST900
GTIN	7291075313680
Clase de artículo	19A

**Descripción**
**Ejecución:**

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  máx. = 8,0 mm.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Avance $f_z$	0,15 mm
Código ISO plaquita de corte	TPKT 1003PDR
Número de cambios/cortes	3
Radio angular	0,8 mm
Serie	HELI3MILL
Geometría	PDR
Quality Dress	HM390 TPKT 1003PDR IC5400

Clase	IC5400
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	320 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	280 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	260 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	240 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	220 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		