


**TDKT 150520-PDR, IC830, Tipo: UNI**

**Datos de pedido**

Número de pedido	226584 UNI
GTIN	7291075312966
Clase de artículo	19A

**Descripción**
**Ejecución:**

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  máx. = 13,0 mm.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Número de cambios/cortes	3
Radio angular	2 mm
Tipo	UNI
Código ISO plaquita de corte	TDKT 150520-PDR
Serie	HELI3MILL
Geometría	PDR
Quality Dress	HM390 TDKT 150520-PDR IC830

Clase	IC830
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	220 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	90 m/min	M
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		