

**VCMT 160404, Clase: IC807****Datos de pedido**

Número de pedido	261392 IC807
GTIN	7291075338362
Clase de artículo	26B

**Descripción****Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Aplicación principal	P
Rompevirutas	F3P
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 245 m/min
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,4 mm
Clase	IC807
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 1,8 mm

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Serie	ISOTURN
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Quality Dress	VCMT 160404-F3P IC807
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado