


VNMG 160404, Clase: IC6025

Datos de pedido

Número de pedido	251790 IC6025
GTIN	7291075350883
Clase de artículo	26B

Descripción
Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Rompevirutas	F3M
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 230 m/min
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1,5 mm
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Radio angular	0,4 mm
Clase	IC6025
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Quality Dress	VNMG 160404-F3M IC6025
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado