

Garant**Fresa de disco con tope Ancho ap 6 mm, Ø D: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218564 125
GTIN	4045197462497
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Pieza de repuesto:

N.º 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. IP15.

Fresa de disco disponible hasta Ø D = 200 mm.

Descripción técnica

Ø de corte D _c	125 mm
Cantidad efectiva de filos Z _{ef}	6
Plaquita de corte adecuada	SNHX
Longitud total L _{tot}	50 mm

Profundidad de corte máxima $a_{e\text{ máx.}}$	23,7 mm
Ø de perforación de asiento	40 mm
Ø cuello d_1	70 mm
Número de plaquitas de corte	12
Ejecuciones de mangos	con perforación
Refrigeración interior	no
Intercambio de herramienta	PowerCard
Código ISO plaquita de corte	SN.. 1203
Juego tornillo para plaquita reversible	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas	219950
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2