



Fresa de disco HELISLOT con brida, Ø DC / Zeff: 200/8mm



Datos de pedido

Número de pedido	227712 200/8
GTIN	7291075311266
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquetas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	63 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	8
Ø de perforación de asiento	40 mm
Número de plaquetas de corte	16
Serie	HELISLOT
Profundidad de corte máxima $a_{e\ max.}$	53 mm

Ø de corte D_c	200 mm
Anchura de ranura a_p	20 mm
Quality Dress	FDN D200-20-40-XN13
Ejecuciones de mangos	con perforación
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229697 1
---------------------------	----------