



Fresa de disco HELISLOT sin brida, Ø DC / Zeff: 125/7mm



Datos de pedido

Número de pedido	227722 125/7
GTIN	7291075430837
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquetas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descripción técnica

Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	7
Número de plaquetas de corte	14
Longitud total L_{tot}	16 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e\ max.}$	34 mm
Ø de corte D_c	125 mm
Serie	HELISLOT

Ø de perforación de asiento	40 mm
Anchura de ranura a _p	12 mm
Quality Dress	SDN D125-12-40-XN09
Ejecuciones de mangos	con perforación
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 5 piezas Tipo 3	229695 3
--	----------