

HEDI

Prolongador de cables chapa de acero, Tipo: 50R



Datos de pedido

Número de pedido	081105 50R
GTIN	4003644004751
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables Hedi® son sinónimo de calidad "Made in Germany" y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita el giro imprevisto del tambor. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica. Para aplicación en entorno seco.

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Descripción técnica

Estructura de cable	3G1,5
Clase de cable	H05RR-F
Tensión de red	250 V
Material cable	Goma
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16 A) W

Hoja de datos

Longitud de cable	50 m
Clase de protección IP	IP 20
Número de tomas de corriente	4
Material carcasa	Chapa de acero
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Sistema de diagnóstico existente	no
Tipo de producto	Bobina de cables