

Garant**SNHX 1102 neutro, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	218571 ALU
GTIN	4045197655981
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**Valores de aplicación para a_e máx.Para anchura de ranura a_p : 4 mm

Clase: HU7710

Avance f_z por diente: 0,1 mm

Anchura de chaflán: 0,1 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,1 mm
Tipo	ALU
Anchura de chaflán	0,1 mm
Clase	HU7710
Código ISO plaquita de corte	SNHX 1102
Material de corte	MD

Grosor de plaquita	2,3 mm
Para anchura de ranura a_p	4 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar