

Garant**Fresa de disco con tope Ancho ap 12 mm, Ø D: 80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218567 80
GTIN	4045197530493
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Pieza de repuesto:

N.º 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. IP15.

Fresa de disco disponible hasta Ø D = 200 mm.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{e \text{ máx.}}$	20 mm
Plaquita de corte adecuada	SNHX
Longitud total L_{tot}	50 mm
Longitud collar L_1	15 mm

Ø de perforación de asiento	22 mm
Ø de corte D _c	80 mm
Ø cuello d ₁	40 mm
Cantidad efectiva de filos Z _{ef}	4
Número de plaquitas de corte	8
Ejecuciones de mangos	con perforación
Refrigeración interior	no
Intercambio de herramienta	PowerCard
Código ISO plaquita de corte	SN.. 1207
Juego tornillo para plaquita reversible	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219984
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2