

# Yale

## Tubo flexible hidráulico de repuesto HHC, Longitud: 2m



### Datos de pedido

Número de pedido	086080 2
GTIN	4025092155380
Clase de artículo	08Y

### Descripción

#### Ejecución:

Con enchufe de acoplamiento n.º 086085 tam. M1 (lado del cilindro) y rosca de atornillado 3/8-NPT (lado de la bomba). Ø exterior 14 mm; Ø interior 6,3 mm (diámetro nominal); presión de estallido 2800 bar; radio de curvatura mínimo R = 100 mm.

Todos los elementos montados y adosados corresponden a la **serie de normas métrica**, lo que simplifica considerablemente los trabajos de montaje y mantenimiento, así como la adquisición de repuestos. **Compatibles al 100 %** con todos los sistemas hidráulicos de 700 bar habituales en el mercado.

#### Nota:

**Los sistemas cerrados son premontados, llenados y purgados en fábrica.**

### Descripción técnica

Longitud	2 m
Tipo de producto	Accesorios hidráulicos