

Garant**Fresa de disco con tope Ancho ap 12 mm, Ø D: 100mm**

Datos de pedido

Número de pedido	218567 100
GTIN	4045197530509
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Pieza de repuesto:

N.º 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. IP15.

Fresa de disco disponible hasta Ø D = 200 mm.

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	27 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e \text{ máx.}}$	24,2 mm
Ø de corte D_c	100 mm
Plaquita de corte adecuada	SNHX

Longitud total L_{tot}	50 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	5
Ø cuello d_1	48 mm
Número de plaquitas de corte	10
Ejecuciones de mangos	con perforación
Refrigeración interior	no
Intercambio de herramienta	PowerCard
Código ISO plaquita de corte	SN.. 1207
Juego tornillo para plaquita reversible	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219984
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2