



Insertos de corte TANGGRIP TAG N-C, IC1030, Anchura de tronzado w / radio angular R: 4/0,24mm



Datos de pedido

Número de pedido	273628 4/0,24
GTIN	7291075213027
Clase de artículo	26A

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas con bisel protector pronunciado. Primera elección para ISO-P. Avance medio a alto.

Aplicación:

Para tronzado y ranurado.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 273610–273614.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	4 mm
Radio angular R	0,24 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tolerancia ancho de tronzado w	0,04 mm

Serie	TANGGRIP-PL
Quality Dress	TAG N4C IC1030
Número de cambios/cortes	1
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	C
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 180 m/min
Clase	IC1030
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado