



Insertos de corte TANGGRIP TAG N-MF, IC1010, Anchura de tronzado w / radio angular R: 4/0,25mm



Datos de pedido

Número de pedido	273632 4/0,25
GTIN	7291075325768
Clase de artículo	26A

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas con bisel protector. Universal para ISO-P e ISO-M. Para avances medios.

Aplicación:

Para tronzado y ranurado.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 273610–273614.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	4 mm
Radio angular R	0,25 mm
Avance f	0,07 - 0,22 mm/rev,
Tolerancia ancho de tronzado w	0,05 mm
Serie	TANGGRIP-PL

Quality Dress	TAG N4MF IC1010
Número de cambios/cortes	1
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	MF
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 180 m/min
Clase	IC1010
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado