



## Insertos de corte TANGGRIP TAG N-MF, IC5400, Anchura de tronzado w / radio angular R: 3,05/0,2mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273636 3,05/0,2
GTIN	7291075325904
Clase de artículo	26A

### Descripción

**Ejecución:**

Rompevirutas con bisel protector. Universal para ISO-P e ISO-M. Para avances medios.

**Aplicación:**

Para tronzado y ranurado.

**Idóneo para:**

soportes para plaquitas n.º 273610–273614.

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

### Descripción técnica

Ancho de tronzado w	3,05 mm
Radio angular R	0,2 mm
Avance f	0,06 - 0,18 mm/rev,
Tolerancia ancho de tronzado w	0,05 mm
Serie	TANGGRIP-PL

Quality Dress	TAG N3MF IC5400
Número de cambios/cortes	1
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MF
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 180 m/min
Clase	IC5400
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado