



Insertos de corte TANGGRIP TAG N-MF, IC5400, Anchura de tronzado w / radio angular R: 2/0,2mm



Datos de pedido

Número de pedido	273636 2/0,2
GTIN	7291075325898
Clase de artículo	26A

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas con bisel protector. Universal para ISO-P e ISO-M. Para avances medios.

Aplicación:

Para tronzado y ranurado.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 273610–273614.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	2 mm
Radio angular R	0,2 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	0,05 mm
Avance f	0,04 - 0,12 mm/rev,
Serie	TANGGRIP-PL

Quality Dress	TAG N2MF IC5400
Número de cambios/cortes	1
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MF
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 180 m/min
Clase	IC5400
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado