

**Garant****SNHX 1103 neutro, Tipo: ST1400****Datos de pedido**

Número de pedido	218581 ST1400
GTIN	4045197656353
Clase de artículo	21A

**Descripción****Nota:**Valores de aplicación para  $a_e$  máx.Para anchura de ranura  $a_p$ : 5 mm

Clase: HB7525

Avance  $f_z$  por diente: 0,13 mm

Anchura de chaflán: 0,15 mm

**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,13 mm
Tipo	ST1400
Anchura de chaflán	0,15 mm
Clase	HB7525
Código ISO plaquita de corte	SNHX 1103
Material de corte	MD

Grosor de plaquita	2,7 mm
Para anchura de ranura $a_p$	5 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar