



Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFA-IQ reforzado, derecha, Rango \varnothing / escotadura DAXN-DAXX: 65-80mm



Datos de pedido

Número de pedido	274202 65-80
GTIN	7291075310818
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

Atención:

La llave de montaje n.º 279952 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	27 mm
Serie	TANG-GRIP
Ancho de tronzado w	3 mm
Longitud total L	90 mm
WB_2	18,5 mm
WF	9,5 mm
Altura del mango h_5	32 mm
Altura de la función h_1	24,8 mm
Quality Dress	TNFFA 65R-3IQ
Voladizo	27 mm

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete