



Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFA-IQ reforzado, izquierda, Rango Ø / escotadura DAXN-DAXX: 54-65mm



Datos de pedido

Número de pedido	274203 54-65
GTIN	7291075310931
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

Atención:

La llave de montaje n.º 279952 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

Serie	TANG-GRIP
Longitud total L	90 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Profundidad de escotadura $t_{m\acute{a}x.}$	26 mm
WF	9,5 mm
WB_2	18,5 mm
Altura del mango h_5	32 mm
Altura de la función h_1	24,8 mm
Quality Dress	TNFFA 54L-3IQ
Voladizo	26 mm

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete