




Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFA-IQ reforzado, derecha, Rango \varnothing / escotadura DAXN-DAXX: 80-110mm



Datos de pedido

Número de pedido	274202 80-110
GTIN	7291075311150
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

Atención:

La llave de montaje n.º 279952 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	6 mm
Serie	TANG-GRIP
Longitud total L	90 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	30 mm
WF	10,2 mm
WB_2	18 mm
Altura de la función h_1	24,8 mm
Altura del mango h_5	32 mm
Quality Dress	TNFFA 80R-6IQ
Voladizo	27 mm

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete