



## Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFH-IQ, derecha, Rango Ø / escotadura DAXN-DAXX: 150-500mm



### Datos de pedido

Número de pedido	274204 150-500
GTIN	7291075310658
Clase de artículo	26D

### Descripción

#### Ejecución:

Con dos asientos de plaquita.

#### Aplicación:

Para tronzado axial.

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

#### Atención:

La llave de montaje n.º 279952 se ha de pedir por separado.

### Descripción técnica

Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	32 mm
Ancho de tronzado $w$	4 mm
Serie	TANG-GRIP
Longitud total $L$	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,8 mm
Altura del mango $h_5$	32 mm
Altura de la función $h_1$	24,8 mm
Quality Dress	TNFFH 150R-4IQ

Voladizo	32 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete