



Soporte de apriete HELIGRIP HELI, derecha, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 20/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	273766 20/3
GTIN	7291075031645
Clase de artículo	26D

Descripción

Ejecución:

Diseño recto (figura 1).

Aplicación:

Para torneado, tronzado y ranurado.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descripción técnica

WF	18,8 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Longitud total L	140 mm
Longitud de la cabeza L ₁	29 mm
Serie	HELI-GRIP
Tamaño del mango	20 mm
CWX	4,76 mm
WB	2,4 mm
CUTDIA	40 mm
Tamaño de placa	32 mm

Quality Dress	HELIR 2020-3T20
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete