



## Soporte de apriete HELIGRIP HELI, derecha, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 25/3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273766 25/3
GTIN	7291075031768
Clase de artículo	26D

### Descripción

#### Aplicación:

Para torneado, tronzado y ranurado.

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

### Descripción técnica

Ancho de tronzado w	3 mm
WF	23,8 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	36,4 mm
Longitud total L	140 mm
Tamaño del mango	25 mm
Serie	HELI-GRIP
CUTDIA	40 mm
CWX	3,18 mm
WB	2,4 mm
Tamaño de placa	32 mm
Quality Dress	HELIR 2525-3T20

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete