



## Soporte de apriete HELIGRIP HELI, derecha, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 16/3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273766 16/3
GTIN	7291075031911
Clase de artículo	26D

### Descripción

**Ejecución:**

Diseño recto (figura 1).

**Aplicación:**

Para torneado, tronzado y ranurado.

**Idóneo para:**

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

### Descripción técnica

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	30 mm
Tamaño del mango	16 mm
Profundidad de escotadura t <sub>máx.</sub>	12 mm
Longitud total L	135 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
WF	14,8 mm
Serie	HELI-GRIP
WB	2,4 mm
CUTDIA	32 mm
CWX	3,18 mm

Quality Dress	HELIR 1616-3T12
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete