



Soporte de apriete HELIGRIP HELI, derecha, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 16/4mm



Datos de pedido

Número de pedido	273766 16/4
GTIN	7291075032130
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para torneado, tronzado y ranurado.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descripción técnica

Serie	HELI-GRIP
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	12 mm
WF	14,4 mm
Longitud de la cabeza L_1	29 mm
Ancho de tronzado w	4 mm
Tamaño del mango	16 mm
Longitud total L	135 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	32 mm
WB	3,2 mm
Quality Dress	HELIR 1616-4T12

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete