



Soporte de apriete HELIGRIP HELI, derecha, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 25/6mm



Datos de pedido

Número de pedido	273766 25/6
GTIN	7291075031478
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para torneado, tronzado y ranurado.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descripción técnica

Tamaño del mango	25 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	22,4 mm
Longitud de la cabeza L ₁	51,4 mm
Ancho de tronzado w	6 mm
Longitud total L	140 mm
CUTDIA	60 mm
CWX	6,35 mm
WB	5,2 mm
Quality Dress	HELIR 2525-6T30
Tipo de boca	derecha

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete