



Soporte de apriete HELIGRIP HELI, derecha, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 20/4mm



Datos de pedido

Número de pedido	273766 20/4
GTIN	7291075031683
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para torneado, tronzado y ranurado.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descripción técnica

WF	18,4 mm
Serie	HELI-GRIP
Ancho de tronzado w	4 mm
Tamaño del mango	20 mm
Longitud de la cabeza L ₁	42 mm
Longitud total L	140 mm
CUTDIA	50 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
Quality Dress	HELIR 2020-4T25
Tipo de boca	derecha

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete